

## Atskiras nerūdijantis kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	483914 4
GTIN	2050001864062
Produktų klasė	48A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kontrolinis kaištis iš rūdams ir rūgštims atsparios medžiagos, grūdintas (58–62 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifluotas ir pritrintas. Nuo  $\varnothing$  1,50 matmenys užrašyti ant apvalkalo; nuo  $\varnothing$  3,00 – priekyje. Nuo  $\varnothing$  1,00 viena pusė nusklembta.

#### Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite **pageidaujama**  $\varnothing$ , pvz., Nr. 483914 dyd. 5 **10,08**.

### Techninis aprašymas

Žingsnis	0,01 mm
Matavimo strypo ilgis	70 mm
Nominalus dydis	6 - 9,99 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

### Paslaugos

Kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus $\varnothing$ 20	028240 20
DAkKS kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus $\varnothing$ 20	028260 20