

## Atskiras kontrolinis kaištis iš kietlydinio 1 tolerancijos klasė, Tipas: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	483916 4
GTIN	2050001940988
Produktų klasė	48A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kontrolinis kaištis iš kietlydinio. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo  $\varnothing$  5,01 matmenys užrašyti.

#### Privalumai:

- Dvigubai kietesnis už aukščiausios kokybės plieną
- Atsparus rūdims

#### Pastaba:

Užsakydami nurodykite **pageidaujamą  $\varnothing$** , pvz., Nr. 483916 dyd. 3 **4,35**.

### Techninis aprašymas

Žingsnis	0,01 mm
Matavimo strypo ilgis	70 mm
Nominalus dydis	6 - 9,99 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

### Paslaugos

Kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus $\varnothing$ 20	028240 20
DAkS kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus $\varnothing$ 20	028260 20

