



Spaustuvo antgaliai 1/4 colio C 6,3, Tipas: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675395 8
GTIN	4013288038623
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000–675050.

Standartinis modelis, **plastiškai kietas**.

Paskirtis:

Prispaudiklio varžtams (Snake Eyes).

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

Techninis aprašymas

Spaustuvo profilis	8
visas ilgis	25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Atstumas tarp kakliukų	2,79 mm
Gamintojo pavadinimas	857/1 Z spaustuvas
Perdavos profilis	Spaustuvo antgalis
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

