



Reguliuojamas raktas veržlėms su kiaurymėmis priekyje tiesus, nerūdijantysis plienas, Kakliuko nominalusis Ø: 3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628620 3
GTIN	4020772050504
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantysis plienas, su fiksuotu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko Ø = kakliuko nominalusis Ø – 0,1 mm. Tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	11 - 60 mm
Kakliuko nominalusis Ø	3 mm
Tipas	758
Gamintojo pavadinimas	758NI
Ilgis L	160 mm
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
lenktas	ne
tiesus	taip
reguliuojamo pločio	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

