



Praskečiamas raktas lenktas, Maksimalus \varnothing / kakliuko nominalusis \varnothing : 40/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628810 40/3
GTIN	4020772051051
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifotos ir juodintos.
Lenktas, su keičiamu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko \varnothing = kakliuko nominalusis \varnothing – 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

visas ilgis	158 mm
didžiausias \varnothing	40 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	18 - 40 mm
Kakliuko nominalusis \varnothing	3 mm
Tipas	764C
Siauras sriegis	M4
Gamintojo pavadinimas	764CC
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

