



## Praskečiamas raktas lenktas, Maksimalus $\varnothing$ / kakliuko nominalusis $\varnothing$ : 125/8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	628810 125/8
GTIN	4020772051112
Produktų klasė	63Q

### Aprašymas

**Modelis:**

Specialus plienas, briaunos šlifotos ir juodintos.  
Lenktas, su keičiamu kakliuku.

**Paskirtis:**

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

**Pastaba:**

Kakliuko  $\varnothing$  = kakliuko nominalusis  $\varnothing$  – 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.

### Techninis aprašymas

Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	80 - 125 mm
didžiausias $\varnothing$	125 mm
visas ilgis	290 mm
Kakliuko nominalusis $\varnothing$	8 mm
Tipas	764C
Siauras sriegis	M6
Gamintojo pavadinimas	764CC
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

---

## Priedai

Rūšiavimo dėžutė 20 dalių, su atsarginiais kakliukais ir veržlėmis

---

628850