



Praskečiamas raktas dinamometriniam raktui, Maksimalus \varnothing / kakliuko nominalusis \varnothing : 80/5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 628820 80/5 |
| GTIN | 4020772050160 |
| Produktų klasė | 63Q |

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifautos ir juodintos.
Su varomuoju kvadratu naudojamas kartu su dinamometriniu raktu su keičiamu kakliuku.

Paskirtis:

Dviskylėms veržlėms.

Pastaba:

Kakliuko \varnothing = kakliuko nominalusis \varnothing – 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------------|
| visas ilgis | 180 mm |
| didžiausias \varnothing | 80 mm |
| Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas | 40 - 80 mm |
| Kakliuko nominalusis \varnothing | 5 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 3/4 in |
| Tipas | 764C |
| Siauras sriegis | M6 |
| Gamintojo pavadinimas | 764Md |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje |

Priedai

Rūšiavimo dėžutė 20 dalių, su atsarginiais kakliukais ir veržlėmis

628850