



Praskečiamas raktas dinamometriniam raktui, Maksimalus \varnothing / kakliuko nominalusis \varnothing : 125/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628820 125/8
GTIN	4020772050191
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifautos ir juodintos.

Su varomuoju kvadratu naudojamas kartu su dinamometriniu raktu su keičiamu kakliuku.

Paskirtis:

Dviskylėms veržlėms.

Pastaba:

Kakliuko \varnothing = kakliuko nominalusis \varnothing – 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

visas ilgis	250 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	80 - 125 mm
didžiausias \varnothing	125 mm
Kakliuko nominalusis \varnothing	8 mm
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Tipas	764C
Siauras sriegis	M6
Gamintojo pavadinimas	764Md
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

Priedai

Rūšiavimo dėžutė 20 dalių, su atsarginiais kakliukais ir veržlėmis

628850