

**Spiralinė žarna iš nailono, 3/8 colio, su mova, naudingasis žarnos ilgis: 2,5 m****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 080105 2,5 |
| GTIN | 4047322470261 |
| Produktų klasė | 08A |

Aprašas**Aprašymas:**

Žarnos iš nailono, todėl **ypatingai didelė gražos jėga ir maži slėgio nuostoliai.**

Tiekimo sudėtis:

Po 1 greitojo keitimo movą ir 3/8 colio kištukinę movą.

Žarnos išorinis Ø: 12 mm

Žarnos vidinis Ø: 9 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| naudingasis žarnos ilgis | 2,5 m |
| Žarnos vidinis Ø | 9 mm |
| Žarnos išorinis Ø | 12 mm |
| Medžiaga | Spiralinė žarna iš nailono |