

**Spiralinė žarna iš nailono, 3/8 colio, su mova, naudingasis žarnos ilgis: 7,5 m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080105 7,5
GTIN	4047322470278
Produktų klasė	08A

Aprašas**Aprašymas:**

Žarnos iš nailono, todėl **ypatingai didelė gražos jėga ir maži slėgio nuostoliai.**

Tiekimo sudėtis:

Po 1 greitojo keitimo movą ir 3/8 colio kištukinę movą.

Žarnos išorinis Ø: 12 mm

Žarnos vidinis Ø: 9 mm

Techninis aprašymas

Žarnos vidinis Ø	9 mm
Žarnos išorinis Ø	12 mm
Medžiaga	Spiralinė žarna iš nailono
naudingasis žarnos ilgis	7,5 m