

**Garant**
**VHM specialus grąžtas DIN 6535 HA, be dangos, Ø DC ±0,003: 1,04-Xmm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 121201 1,04-X |
| GTIN             | 4062406198213 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Spiralinis** precizinis grąžtas plastikui. **Savaime centruojantis**, nes **1-a pjovimo briauna** užtikrina **maksimalų gręžimo tikslumą**. **Poliruoti** sraigtiniai grioveliai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą**. **Speciali viršūnė** leidžia **išlaikyti tolerancijos ribas IT7** nuo įėjimo Ø iki išėjimo Ø. **Tolerancija:** nominalusis Ø ± 0,003 mm.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 121201 + 129100HB**.

Formą **HE**: užsakyti **Nr. 121201 + 129100HE**. Tiekimo terminas: 8 savaitių

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Gamyba pagal kliento poreikius: atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

**Techninis aprašymas**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 3 mm          |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 1             |
| Norma                        | DIN 6537      |
| Tolerancija Nominalusis Ø    | ±0,003        |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 14 mm         |
| Bendras ilgis L              | 50 mm         |
| Ø ribos                      | 1,04 - 2,4 mm |
| Danga                        | be dangos     |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 5xD                |
| Smailas kampas      | 120 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas   | ne                 |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | be                 |
| Produkto rūšis      | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| PMMA, akrilas  | tinka         | 30 m/min       | N         |
| PE-HD          | tinka         | 50 m/min       | N         |
| PA 66          | tinka         | 50 m/min       | N         |
| PEEK           | tinka         | 50 m/min       | N         |
| PF 31          | tinka         | 50 m/min       | N         |
| PVDF GF20      | ribotai tinka | 60 m/min       | N         |
| POM GF25       | ribotai tinka | 60 m/min       | N         |
| PA 66 GF30     | ribotai tinka | 60 m/min       | N         |
| PEEK GF30      | ribotai tinka | 50 m/min       | N         |
| PTFE CF25      | ribotai tinka | 40 m/min       | N         |
| PEEK CF30      | ribotai tinka | 40 m/min       | N         |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka |                |           |
| sausasis       | tinka         |                |           |
| Oras           | tinka         |                |           |