



Pjovimo diskas nerūdijančiajam plienui, Pjūklelio Ø D: 305mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	583900 305
GTIN	3165140839969
Produktų klasė	54B

Aprašymas

Modelis:

Precizinė pjūklo geležtė su itin tvirta, **garsą ir vibracijas slopinančia pagrindine geležte**. Įmontuotas žiedas užtikrina formos stabilumą bet kurioje temperatūros zonoje. Prie **dangos** niekas nelimpa, todėl pjūklas nekaista ir nerūdija. **Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys** užtikrina puikią pjovimo kokybę ir patvarumą.

Paskirtis:

Skirta **nerūdijančiojo plieno apdirbimui**. Pjūklo dantys iš **Cermet** labai kieti ir nedylantys. Netinka legiruotajam plienui. Dantų forma: Trapeciniai plokšti dantys, neutralus pjovimo kampas. Skersavimo ir nusklembimo pjūklams.

Pastaba:

Daugiau diskinių pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	25,4 mm
Ø	305 mm
Dantų skaičius	80

Pjūvio plotis B

2,5 mm

Produkto rūšis

Pjovimo diskas