



## Pjovimo diskas plienui, Pjūklo Ø D: 210mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 583910 210    |
| GTIN             | 3165140737708 |
| Produktų klasė   | 54B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Precizinė pjūklo geležtė su itin tvirta, **garsą ir vibracijas slopinančia pagrindine geležte**. Įmontuotas žiedas užtikrina formos stabilumą bet kurioje temperatūros zonoje. Prie **dangos** niekas nelimpa, todėl pjūklas nekaista ir nerūdija. **Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys** užtikrina puikią pjovimo kokybę ir patvarumą.

#### Paskirtis:

Skirta **plieno apdirbimui**. Specialus HM dantų tvirtinimas pagrindinėje pjūklo geležtėje neleidžia lūžinėti dantims. Dantų forma: Trapeciniai plokšti dantys (su nuožula), neutralus pjovimo kampas. Rankiniams sausiesiems metalo pjūklams.

#### Pastaba:

**Daugiau diskinių pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.**

### Techninis aprašymas

|                |        |
|----------------|--------|
| Ø              | 210 mm |
| Kiaurymės Ø    | 30 mm  |
| Dantų skaičius | 48     |

Pjūvio plotis B

2 mm

Produkto rūšis

Pjovimo diskas