



Pjovimo diskas plienui, Pjūklo Ø D: 355mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	583910 355
GTIN	3165140737753
Produktų klasė	54B

Aprašymas

Modelis:

Precizinė pjūklo geležtė su itin tvirta, **garsą ir vibracijas slopinančia pagrindine geležte**. Įmontuotas žiedas užtikrina formos stabilumą bet kurioje temperatūros zonoje. Prie **dangos** niekas nelimpa, todėl pjūklas nekaista ir nerūdija. **Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys** užtikrina puikią pjovimo kokybę ir patvarumą.

Paskirtis:

Skirta **plieno apdirbimui**. Specialus HM dantų tvirtinimas pagrindinėje pjūklo geležtėje neleidžia lūžinėti dantims. Dantų forma: Trapeciniai plokšti dantys (su nuožula), neutralus pjovimo kampas. Skersavimo ir nusklembimo pjūklams.

Pastaba:

Daugiau diskinių pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Ø	355 mm
Kiaurymės Ø	25,4 mm
Dantų skaičius	80

Pjūvio plotis B	2,6 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas