



## Pjovimo diskas aliuminiui, Pjūklo Ø D: 305mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 583920 305    |
| GTIN             | 3165140796811 |
| Produktų klasė   | 54B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Precizinė pjūklo geležtė su itin tvirta, **garsą ir vibracijas slopinančia pagrindine geležte**. Įmontuotas žiedas užtikrina formos stabilumą bet kurioje temperatūros zonoje. Prie **dangos** niekas nelimpa, todėl pjūklas nekaista ir nerūdija. **Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys** užtikrina puikią pjovimo kokybę ir patvarumą.

#### Paskirtis:

Tikslus **aliuminio** ir kitų spalvotųjų metalų pjovimas. Dantų forma: trapeciniai plokšti dantys su neigiamu pjovimo kampu lengvam ir saugiam darbui, naudojant rankinę pavarą. Skersavimo, nusklembimo, skydiniams pjūklams.

#### Pastaba:

**Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.**

### Techninis aprašymas

|                |        |
|----------------|--------|
| Ø              | 305 mm |
| Kiaurymės Ø    | 30 mm  |
| Dantų skaičius | 96     |

|   |   |
|---|---|
| Pjūvio plotis B                                       | 2,8 mm  |
| Tvirtinimo kiaurymių kiekis/Ø/dalijamasis apskritimas | 2/7/42 ir 2/9,5/46,5 ir<br>2/9/46 ir 2/10/60 mm |
| Produkto rūšis  | Pjovimo diskas                                  |