



Pjovimo diskas įvairioms medžiagoms, Pjūklo Ø D: 305mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	583930 305
GTIN	3165140650113
Produktų klasė	54B

Aprašymas

Modelis:

Precizinis pjūklelis su labai tvirtu, **triukšmą ir vibravimą slopinantis pagrindas**. Įsiūtas žiedas padeda išlaikyti formą prie bet kokios temperatūros. Speciali **danga** nekibi, išlaiko pjūklelį vėsų ir saugo nuo rūdžių. **Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys** yra labai patvarūs ir puikiai pjauna.

Paskirtis:

Įvairių medžiagų, pvz.: laminuotų ir epoksidinių plokščių, medienos ir spalvotųjų metalų pjovimui. Dantų forma: trapeciniai plokšti dantys, priekinis kampas neigiamas. Diskiniams, skersavimo, nusklembimo, skydiniams pjūklams ir staklėms.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	30 mm
Ø	305 mm
Dantų skaičius	96
Pjūvio plotis B	2,4 mm

Produkto rūšis

Pjovimo diskas