

Garant
Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M21X1,25

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130000 M21X1,25
GTIN	4062406198282
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 28 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio tipas	M
Bendras ilgis L	140 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	14,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 1 4H
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Tolerancijos klasė	6H +0,05
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G

Tolerancijos klasė	ISO 3X 6GX
Tolerancijos klasė	7H
Tolerancijos klasė	7HX
Tolerancijos klasė	7G
Tolerancijos klasė	7GX
Tolerancijos klasė	6H +0,10
Tolerancijos klasė	6H +0,20
Sriegio gylis	63 mm
Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Sriegio \varnothing	21 mm
Kiaurymės \varnothing	19,75 mm
Sriegio dydis	M21x1,25
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius