

Garant**Lupa su LED apšvietimu su priklijuojamu lęšiu, Lęšio Ø: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	491497 160
GTIN	4062406198725
Produktų klasė	41M

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviško dizaino šviestuvai su lupa aukščiausiems poreikiams. Didelis Ø 153 mm langelis neiškreiptam vaizdui išgauti. Subalansuotas, spyruoklinis, tiksliai fiksuojamas tvirtos konstrukcijos stovas iš aliuminio (bespalvio, anoduoto) ir aukštos kokybės plastiko. Uždari šarnyrai apsaugoja laidus viduje.

- **Atsparus įbrėžimams lęšis - neiškraipomas vaizdas.**
- **3D galvutės lankstas individualiam reguliavimui ir fiksavimui.**
- **Apšvietimas: 112 SMD galingos LED lemputės, galia tik 13 W. Šviesos stipris 5500 Lx iki 10%, laipsniškai reguliuojama, LED šviečia iki 50 000 val.**
- **Segmentinė schema (vizualizatorius) leidžia išgauti apšvietimo efektą, išryškinantį struktūrą. Spalvos perteikimo lygis 1A puikiam spalvų matomumui.**

Paskirtis:

Laboratorijose, gamyboje, montavimo darbuose, kokybės kontrolei ir visur, kur reikia ypatingo tikslumo ir patogumo.

Tiekimo sudėtis:

Su maitinimo bloku 100 – 240 V, 50/60 Hz, lęšio apdangalu ir gnybtu tvirtinimui prie stalo Nr. 491492 dyd. TK.

Su papildomu priklijuojamu lęšiu Ø 30 mm.

Pastaba:

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Didinimas priklijuojamu lęšiu (x kartų)	3,5
Išnešimas	1356 mm
LEDų kiekis	48
Lęšio Ø	160 mm
Šarnyrinės svirties ilgis A	500 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B	484 mm
Galvos Ø	250 mm
Didinimas (x kartų)	1,9
Produkto rūšis	Lupos šviestuvai

Priedai

Stalo koja, skirta LED šviestuvui su lupa Tipas TK	491492 TK
--	-----------