

Garant**Centruojantis pneumatinis spaustuvas, Tipas: 160/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- **Reguliuojama pastūma + 5 mm kiekvienai pusei.**
- **Užspaudimo jėga iki 22,5 kN reguliuojama tolygiai. (Aritmetinė suma = 45 kN)**
- **Net ir prarandant suspaustą orą centrinį spaustuva lengva užveržti (apie 60 kg), taip užtikrinant patikimą detalės padėties nustatymą, pvz., keičiant stalus.**

Su pagrindo plokšte didesniai atraminiam momentui ir maksimaliam stabilumui.

Paskirtis:

Centriniam detalių užspaudimui. Puikiai tinka **automatizuotam valdymui** per 4 kanalų užspaudimo elementus bei per šonines jungtis.

Priedai pasirinktinai:

Kumštelių programa Nr. 360183 – 360187.

Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga iki maks.	22,5 kN
P	160 mm
Svoris	22,2 kg
L	160 mm

Aukštis H	99,2 mm
Prispaudiklio eiga	8,5 mm
Maksimali suspausto oro galia	9 bar
Žiaunų plotis A	104 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	PCV 160
Kryžminio dygsnio dydis	200 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Pakopinių lūpų pora Tipas 1	360183 1
Pakopinių lūpų pora Tipas 1	360184 1
Minkštas keičiamas kumštelis 1/2 Tipas 148S	360186 148S
Minkštų ant viršaus uždedamų lūpų pora Tipas 148	360187 148
Minkštų ant viršaus uždedamų lūpų pora Tipas 168	360187 168
Minkštas keičiamas kumštelis 1/2 Tipas 148A	360186 148A
Lūpų adapteris Tipui 160	360182 160
Pagrindo lūpų pora Tipas 148	360185 148