

**Garant****Centruojantis pneumatinis spaustuvas, Tipas: 160****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360180 160
GTIN	4062406198732
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

- **Reguliuojama pastūma + 5 mm kiekvienai pusei.**
- **Užspaudimo jėga iki 22,5 kN reguliuojama tolygiai. (Aritmetinė suma = 45 kN)**
- **Net ir prarandant suspaustą orą centrinį spaustuva lengva užveržti (apie 60 kg), taip užtikrinant patikimą detalės padėties nustatymą, pvz., keičiant stalus.**

**Paskirtis:**

Centriniam detalių užspaudimui. Puikiai tinka **automatizuotam valdymui** per 4 kanalų užspaudimo elementus bei per šonines jungtis.

**Priedai pasirinktinai:**

Kumštelių programa Nr. 360183 – 360187.

**Techninis aprašymas**

Svoris	12,2 kg
Aukštis H	99,2 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	22,5 kN
L	160 mm
P	160 mm

Maksimali suspausto oro galia	9 bar
Prispaudiklio eiga	8,5 mm
Žiaunų plotis A	104 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	PCV 160
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas