

**Garant****Pakopinių lūpų pora, H = 15, Tipas: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360184 2
GTIN	4062406199821
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

Grūdintas, ruošinių užspaudimui. Pakopinės lūpos naudojamos kaip keičiamos lūpos. 4 mm aukščio užspaudimo pakopa.

Lūpos uždengia keturias užspaudimo zonas.

**Tinka:**

Centruojantis spaustuvas Nr. 360180 ir Nr. 360181 dyd. 160.

**Tiekimo sudėtis:**

Su tvirtinimo varžtais.

**Techninis aprašymas**

Atitinka spalvinį žymėjimą	PCV 160
Užspaudimo ribos S3	50 - 60 mm
Užspaudimo ribos S2	110 - 120 mm
Užspaudimo ribos S4	80 - 90 mm
Užspaudimo ribos S1	20 - 30 mm
Žiaunų plotis A	120 mm
Produkto pavadinimo požymis	H = 15
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai

