

**Garant****Pakopinių lūpų pora, H = 15, Tipas: 1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360184 1
GTIN	4062406199814
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

Grūdintas, ruošinių užspaudimui. Pakopinės lūpos naudojamos kaip keičiamos lūpos. 4 mm aukščio užspaudimo pakopa.

Lūpos uždengia keturias užspaudimo zonas.

**Tinka:**

Centruojantis spaustuvas Nr. 360180 ir Nr. 360181 dyd. 160.

**Tiekimo sudėtis:**

Su tvirtinimo varžtais.

**Techninis aprašymas**

Atitinka spalvinį žymėjimą	PCV 160
Užspaudimo ribos S4	70 - 80 mm
Užspaudimo ribos S1	10 - 20 mm
Užspaudimo ribos S3	60 - 70 mm
Užspaudimo ribos S2	120 - 130 mm
Žiaunų plotis A	120 mm
Produkto pavadinimo požymis	H = 15
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai

