



VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 7,5 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 123301 7,5 |
| GTIN | 4045197452443 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašas

Aprašymas:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.

Išgręžiama tiksli kiaurymė, tą užtikrina **4 kreipiamosios briaunos**, kurios tiksliai kreipia grąžtą gręžiant net giliai!

Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Privalumai:

Saugus darbo procesas ir gera kiaurymės paviršiaus kokybė.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus $1,5 \times \text{nominaliojo } \varnothing$.

Pastaba:

Norint saugiai dirbti grąžtu gilioms kiaurymėms $12 \times D$, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068 – 121130.

Formos HB ir HE tiekiamos už tokią pačią kainą kaip ir HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 123302**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 123301 + 129100HE**.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 123225 ir 123235.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: $12 \times D$

Smailas kampas: 135 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Pjovimo technika: HPC

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis \varnothing : h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis \varnothing : h7

Drožlių griovelio ilgis: 108 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 146 mm

Koto \varnothing : 8 mm

Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$: 0,15 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalusis \varnothing | 7,5 mm |
| Drožlių griovelio ilgis | 108 mm |
| Koto tolerancija | h6 |
| Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,15 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis \varnothing | h7 |
| Koto \varnothing | 8 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 146 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 96,8 mm |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Gręžimo gylis iki | 12xD |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Pjovimo technika | HPC |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HE | 129100 HE |
|--------------------------|-----------|