

Garant**eco nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 19/2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273562 19/2,2
GTIN	4062406202637
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus aušinimas.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 274093 arba 319132 – 319133 (VDI laikikliai).

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.

Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Peilio aukštis h ₅	19 mm
Įpjovos plotis w	2,2 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	40 mm
Serija	Eco
Bendras ilgis L	86 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	taip
Sistemos raktas	taip

galima atpjauti pagal ašį

ne

Produkto rūšis

Įpjovimo peilis