

**Garant****eco nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 32/3,1 mm**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273562 32/3,1 |
| GTIN             | 4062406202699 |
| Produktų klasė   | 21U           |

## Aprašymas

**Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus aušinimas.

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba Nr. 319132 – 319133 (VDI laikikliai).

**Atsarginė dalis:**

Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.

Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

## Techninis aprašymas

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| kai maksimalus ruošinio Ø     | 100 mm    |
| Serija                        | Eco       |
| Peilio aukštis h <sub>5</sub> | 32 mm     |
| Įpjovos plotis w              | 3,1 mm    |
| Bendras ilgis L               | 150 mm    |
| Paskirtis                     | neutralus |
| Vidinis aušinimas             | taip      |
| Sistemos raktas               | taip      |

galima atpjauti pagal ašį

ne

Produkto rūšis

Įpjovimo peilis