

Garant**eco nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 32/2,2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273562 32/2,2
GTIN	4062406202682
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus aušinimas.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba Nr. 319132 – 319133 (VDI laikikliai).

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.

Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Peilio aukštis h ₅	32 mm
Serija	Eco
kai maksimalus ruošinio Ø	60 mm
Įpjovos plotis w	2,2 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	taip
Sistemos raktas	taip

galima atpjauti pagal ašį

ne

Produkto rūšis

Įpjovimo peilis