

Garant**eco nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w: 26/2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273564 26/2,2
GTIN	4062406202743
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus aušinimas.
Su aušinimo skysčio perdavimu kitų gamintojų laikikliams tvirtinti (pvz., EWS).

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba Nr. 319132 – 319133 (VDI laikikliai).

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.

Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Peilio aukštis h ₅	26 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	50 mm
Įpjovos plotis w	2,2 mm
Serija	Eco
Bendras ilgis L	110 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	taip

Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis