

**Garant****eco nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 32/3,1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273564 32/3,1
GTIN	4062406202781
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus aušinimas.  
Su aušinimo skysčio perdavimu kitų gamintojų laikikliams tvirtinti (pvz., EWS).

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba Nr. 319132 – 319133 (VDI laikikliai).

**Atsarginė dalis:**

Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.

Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

Serija	Eco
Įpjovos plotis w	3,1 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	32 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	100 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	taip

Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	įpjovimo peilis