



## Antgalių rinkinys BiTorsion 61 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	675950
GTIN	4013288179937
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3 Phillips varžtams: Nr. 675510 1 vnt. dyd. 1/25; 2 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3 Phillips varžtams: Nr. 675520 2 vnt. dyd. 1/25; 8 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675530 1 vnt. dyd. 1/25; 2 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 8 vnt. dyd. 2; 1 vnt. dyd. 3

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 3 vnt. dyd. 2,5; 3 vnt. dyd. 3,0; 3 vnt. dyd. 4,0; 2 vnt. dyd. 5,0

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675550 3 vnt. dyd. TX10; 2 vnt. dyd. TX15; 4 vnt. dyd. TX20; 4 vnt. dyd. TX25; 2 vnt. dyd. TX30; 1 vnt. dyd. TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
-------------------	----------------------

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Gamintojo pavadinimas	Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Antgalio ilgis	25 mm
Dalių skaičius	61
Spalvinis žymėjimas	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion, su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675530 1/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX20	675550 TX20
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675510 2/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675520 2/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX15	675550 TX15
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion, su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675530 2/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion, su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675530 3/25
	675510 3/25

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX30

675550 TX30

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX40

675550 TX40

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion su deimantine danga Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675510 1/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX10

675550 TX10

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm

675520 3/25

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675520 1/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX25

675550 TX25