



Antgalių rinkinys su rankena ir 6-briauniu L formos raktu 52 vnt.



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675990
GTIN	4013288179968
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Yra 6-briaunis L formos raktas su rutuline galvute, dyd. 1,5 – 8,0 mm.

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais**.

Tiekama su tvirtu tekstiliniu sulankstomu krepšiu, kuris uždaromas lipuku.

Privalumai:

Antgalius lengva atskirti, nes yra pažymėti spalvomis ir skaičiais.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675520 2 vnt. dyd. 1/25; 4 vnt. dyd. 2/25; 2 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 4 vnt. dyd. 2; 2 vnt. dyd. 3

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675550 2 vnt. dyd. TX10; 2 vnt. dyd. TX15; 3 vnt. dyd. TX20; 2 vnt. dyd. TX25; 2 vnt. dyd. TX30; 1 vnt. dyd. TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8×5,5; 1,0×5,5

IMPACTOR antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Phillips varžtams: 2 vnt. dyd. 2; 1 vnt. dyd. 3

IMPACTOR-antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: 2 vnt. dyd. 2; 1 vnt. dyd. 3

IMPACTOR antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6

IMPACTOR antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX25; TX30; TX40

Lenktas atsuktuvus su rutuline galvute Hex-Plus, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm

Atsuktuvo rankena: 1 vnt.

Movos kotas „Rapidator“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

Techninis aprašymas

Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvai
Gamintojo pavadinimas	Kraftform Kompakt 100
Dalių skaičius	52
Rankena	Atsuktuvo rankena su greitojo keitimo laikikliu
tinka staklėms	taip
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX15	675550 TX15
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX10	675550 TX10
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675520 2/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675520 3/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx® profilis TX30	675550 TX30
	675020 6,3K

Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas
6,3K

IMPAKTOR antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3
Kryžminių įpjovų dydis 3

674122 3

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx®
profilis TX25

675550 TX25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx®
profilis TX40

675550 TX40

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion
Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm

675520 1/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Torx®
profilis TX20

675550 TX20