



## Pneumatinis juostinis šlifuoklis Dynafile®, Tipas: 14000



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079551 14000
GTIN	616026140004
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalus prietaisas su **reguliuojama šlifavimo juostos kreipiančiąja, tikslia tiesia eiga** ir keičiamu **laikikliu** apdirbimui kontaktiniu ratu arba prispaudžiamuoju paviršiumi. Composite šlifavimo juostos gaubtas leidžia **greitai** ir **paprastai pakeisti šlifavimo juostą. Šlifavimo juostos aušinimas** išpučiamu oru pailgina šlifavimo juostų eksploatavimo laiką. Reguliuojama rankena. **Dynafile®**, patvarus, universalus naudojimo dildžių šlifuoklis.

#### Paskirtis:

Šlifavimui, užvartų nuėmimui, blizginimui, glotninimui ir poliravimui, taip pat idealu ir lanksčiam apdirbimui sunkiai pasiekiamose vietose.

#### Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova. 1 laikiklis, šlifavimo juosta 13x610 mm.

#### Pastaba:

Kitokių kontaktinių laikiklių, skirtų Dynafile®, reikia teirautis arba ieškoti mūsų el. parduotuvėje.

### Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Juostos plotis	3–4; 6; 13 mm
Darbinis triukšmas	77 dB(A)
maksimalus oro poreikis	876 l/min
Gamintojo pavadinimas	Dynafile
Svoris	1,4 kg

Atiduodamoji galia	379 W
maksimalus sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Modelių serija	Dynafile
Juostos ilgis	610 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoklis

## Priedai

Laikiklis Dynafile® šlifuokliams Tipas 11218	079559 11218
Laikiklis Dynafile® šlifuokliams Tipas 11219	079559 11219
Laikiklis Dynafile® šlifuokliams Tipas 11231	079559 11231
Laikiklis Dynafile® šlifuokliams Tipas 11232	079559 11232
Laikiklis Dynafile® šlifuokliams Tipas 11213	079559 11213
Laikiklis Dynafile® šlifuokliams Tipas 11216	079559 11216