



Dinamometrinis raktas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 140Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657320 140
GTIN	4560138452844
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. Su sintetinės dervos rankena.

Fiksuota įmontuota perjungiamo tekšlė.**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų ir pan. priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Tinkami reguliavimo įrankiai Nr. 657325.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Svoris	700 g
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
maksimalus sukimo momentas	140 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Sūkių momento ribos	30 - 140 Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L ₃]	315 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Bendras ilgis L	380 mm
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	QSP
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkks kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
NustatymasDinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400
DAkks kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020190 1000

Priedai

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas„ProTest“ Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	654460 400
Reguliavimo raktas Tipas 2	657325 2