

Garant**Centravimo grąžtas HSS-E-PM A, TiAlN, Nominalusis Ø DC k12: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111105 2
GTIN	4045197797193
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

Užgaląstas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	5 mm
Koto tolerancija	h7
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	40 mm
skirta detalių Ø	15 – 20 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	2 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilinimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.
Kotas	Cilindrinis kotas su h7

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	100 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	60 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	40 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	5 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	8 m/min	S
Ketus (G)	tinka	40 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		