

**Garant**
**Karštojo užspaudimo aparatas, Tipas: SU1/US**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	354210 SU1/US
GTIN	4062406204327
Produktų klasė	31E

**Aprašymas**
**Modelis:**

Karštojo užspaudimo prietaisas su integruotu oriniu aušintuvu karštojo užspaudimo pozicijoje. Maksimalus karštuoju būdu užspaudžiamo įrankio ilgis 500 mm. Lentynėlė ekranuojamoms poveržlėms. Karštojo užspaudimo prietaisas GARANT SU1

**Paskirtis:**

- Nuo kontūro priklausomas aušinimas.
- Kotų iš HM ir HSS užspaudimas ir atleidimas karštuoju būdu.
- Karštojo užspaudimo ribos  $\varnothing$  3 – 32 mm.

**Tiekimo sudėtis:**

- 4 ekranuojamos poveržlės  $\varnothing$  3 - 32 mm Nr. 354240.
- Fiksavimo varžtas.
- 1 pora nuo karščio apsaugančių pirštinių.

**Priedai pasirinktinai:**

- Tinkamas varstotas Nr. 354291.
- Atsarginės keičiamos poveržlės Nr. 354240.
- Baziniai įrankių laikikliai Nr. 354225 – 354227.
- Skirta aušinimo adapteriui aušinimui oru Nr. 354235 – 354236.
- Aušinimo elementas Nr. 354215 CU1.

Plotis: 700 mm

Aukštis: 986 mm

Gylis: 533 mm

Jungtis: 3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW

Galia: 11 kW

Svoris: 45 kg

## Techninis aprašymas

Svoris	45 kg
Aukštis	986 mm
Galia	11 kW
Plotis	700 mm
Gylis	533 mm
Serija	SU1
Jungtis	3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo aparatas

## Priedai

Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 20-32 mm	354240 20-32
Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 4 mm	354268 4
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 50 SK	354225 50
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 5 mm	354268 5

Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Darbastalis karštojo užspaudimo aparatui Plotis 1500 mm	354291 1500
Karščiui atsparių pirštinių pora Pirštinių dydis 8	094645 8
Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 8 mm	354268 8
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 3 mm	354268 3
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 10 mm	354268 10
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 6-8 mm	354265 6-8
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 3-5 mm	354240 3-5
Aušinimo įvorės ruošinys	354279
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
	354235 9,1-12

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm

Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 12 mm	354268 12
---	-----------

Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
--	------------

Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 6 mm	354268 6
--	----------

Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40 SK	354225 40
--	-----------

Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
----------------------------	------------

Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
--	--------------

Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 30 SK	354225 30
--	-----------

Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
---	-------------