

Garant

Pirminio / paruošiamojo reguliavimo įtaisas, Tipas: VG1/US



Užsakymo data

Užsakymo numeris	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Produktų klasė	31E

Aprašymas

Modelis:

- 15 colių jutiklinis ekranas, intuityvus ir paprastas valdymas simboliais.
- Kalibravimo įtaisas prie bazinio kūgio arba adapterio.
- Lentynėlė.
- Greitas abiejų ašių reguliavimas (X / Z) po vieną arba abi kartu.
- Tikslus abiejų ašių reguliavimas (X / Z).
- Suklys su 4×90° indeksuojamu posūkio kampu ir suklio blokatoriumi.

Paskirtis:

Įrankių matavimui ir derinimui darbo vietoje.

Tiekimo sudėtis:

Su kalibravimo įtaisu, klaviatūra, skardinėmis lentynėlėmis, pjovimo briaunų valytuvu ir matavimui skirta programine įranga pagrindinėmis kalbomis.

Priedai pasirinktinai:

- Apatinė spintelė Nr. 354767.
- Adapteriai Nr. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.
- Etikečių spausdintuvas Nr. 085505 dyd. LW450 (DYMO).
- Etiketės Nr. 085565.
- Dangčio gaubtas Nr. 354789 dyd. 1.

Pastaba:

Paveikslėlis gali skirtis nuo originalo.

Bazinis kūgis: SK50

Greitas reguliavimas: elektromagnetinis

Matavimo būdas: Vaizdo apdirbimas 15 colių liečiamasis ekranas

Matavimo valdymas: PC matavimo elektroninės priemonės

Matavimo diapazonas X: 400 mm

Matavimo diapazonas Z: 500 mm

Techninis aprašymas

Pagrindo plotis	860 mm
Matavimo valdymas	PC matavimo elektroninės priemonės
Gylis	590 mm
Bazinis kūgis	SK50
Matavimo diapazonas Z	500 mm
Greitas reguliavimas	elektromagnetinis
Matavimo būdas	Vaizdo apdirbimas 15 colių liečiamasis ekranas
sraigto apkrova	100 kg
Matavimo diapazonas X	400 mm
Svoris	150 kg
Aukštis	1060 mm
Bendras plotis	1500 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Reguliavimo prietaisas

Priedai

Adapteris SK50 / HSK SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė HSK 50/H50	354776 50/H50
Adapteris SK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V20	354774 50/V20
Matavimo prietaisas pjovimo briaunos padėties nustatymui	354785
Ekranų valiklis Plokščiųjų ekranų valiklis Talpa ml	083026
Etikečių spausdintuvas LabelWriter Tipas LW450	085505 LW450

Adapteris SK50 / HSK SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė HSK 50/H63	354776 50/H63
Adapteris SK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V40	354774 50/V40
Adapteris SK50 / SK SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė SK 50/40	354772 50/40
Adapteris SK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V25	354774 50/V25
Adapteris SK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V16	354774 50/V16
Adapteris SK50 / HSK SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė HSK 50/H100	354776 50/H100
Darbastalis, skirtas VG1 Nr. 354760	354765
Pjovimo briaunos valytuvas	354788
Adapteris SK50 / SK SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė SK 50/30	354772 50/30
Nuo dulkių saugantis gaubtas, 2 dalių Tipas 1	354789 1
Adreso etikečių rinkinys, baltos Etiketės plotis×ilgis 28X89 mm	085565 28X89
Adapteris SK50 / PSC63 SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė PSC 50/C63	354778 50/C63
Adreso etikečių rinkinys, baltos Etiketės plotis×ilgis 36X89 mm	085565 36X89
Adapteris SK50 / HSK SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė HSK 50/H40	354776 50/H40
Adapteris SK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V30	354774 50/V30
Adapteris SK50 / VDI SK bazinis laikiklis / pereinamoji įvorė VDI 50/V50	354774 50/V50