

**Garant**
**Aušinimo modulis, Tipas: CU1/US**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Produktų klasė	31E

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Lentynėle aušinimo įvorėms.
- Stand-Alone variantas.
- 2 x priverstinio veikimo kontaktiniai aušintuvai (negadinamas įrankis!).

**Paskirtis:**

- Nuo kontūro priklausomam aušinimui.

**Tiekimo sudėtis:**

- Su aušintuvu.
- 5 aušinimo įvorės Ø 6 – 32 mm Nr. 354260.

**Priedai pasirinktinai:**

- Tinkamas varstotas Nr. 354290.
- Aušinimo įvorių Nr. 354260 – Nr. 354279 rasite atsarginių dalių kataloge.

**Pastaba:**

Kad aušintuvas veiktų, reikia 1,4 litrų etilenglikolio (pvz., Glysantin G48).

Plotis: 430 mm

Aukštis: 902 mm

Gylis: 533 mm

Svoris: 39 kg

Aušintuvo plotis: 413 mm

Aušintuvo aukštis: 415 mm

## Techninis aprašymas

Aušintuvo aukštis	415 mm
Aušintuvo galia	0,47 kW
Gylis	533 mm
Plotis	430 mm
Aušintuvo gylis	283 mm
Aukštis	902 mm
Aušintuvo plotis	413 mm
Svoris	39 kg
Aušintuvo jungtis	2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Aušintuvo masė	22 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo aparato priedai

## Priedai

Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 5 mm	354268 5
Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 3 mm	354268 3
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 6-8 mm	354265 6-8
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Aušinimo įvorės ruošinys	354279
Atraminė įvorė skirta PSC PSC kūginiam kotui 63 PSC	354227 63
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12

Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 32 HSK	354226 32
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 6 mm	354268 6
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 40 SK	354225 40
Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 8 mm	354268 8
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Atraminė įvorė skirta PSC PSC kūginiam kotui 40 PSC	354227 40
Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 80 HSK	354226 80
Atraminė įvorė skirta PSC PSC kūginiam kotui 50 PSC	354227 50
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 50 SK	354225 50
Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 63 HSK	354226 63
Apatinė spintelė	354290
Atraminė įvorė skirta SK SK kūginiam kotui 30 SK	354225 30
Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 10 mm	354268 10
Atraminė įvorė skirta PSC PSC kūginiam kotui 30 PSC	354227 30
Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 40 HSK	354226 40
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 20-32 mm	354240 20-32

Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 50 HSK	354226 50
Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 4 mm	354268 4
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Atraminė įvorė skirta HSK HSK kūginiam kotui 100 HSK	354226 100
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 3-5 mm	354240 3-5
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 12 mm	354268 12