

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260014 10/06
GTIN	4045197797537
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	6 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	10 mm
Laikiklio ISO kodas	SCACR/L 1010M06
Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis L ₁	10 mm
Koto dydis	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500