

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260014 12/06
GTIN	4045197797544
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Laikiklio ISO kodas	SCACR/L 1212M06
Darbinės dalies ilgis L ₄	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Galvutės ilgis L ₁	12 mm
Koto dydis	12 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500