

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260014 16/06
GTIN	4045197797551
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	16 mm
Koto dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Plokštelės dydis	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	SCACR/L 1616M06
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500