

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260014 12/09
GTIN	4045197797568
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Koto dydis	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 2
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	12 mm
Laikiklio ISO kodas	SCACR/L 1212M09
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	12 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Užveržimo varžtas Tipas 2

269021 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500