

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260014 16/09
GTIN	4045197797575
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	16 mm
Koto dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 2
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Laikiklio ISO kodas	SCACR/L 1616M09
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 2

269021 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500