

**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 8/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_4$	8 mm
Galvutės ilgis $L_1$	8 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Laikiklio ISO kodas	SCACR/L 0808M06
Koto dydis	8 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

**Priedai**

Užveržimo varžtas Tipas 1	269021 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX7	674248 TX7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500