

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 10/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260015 10/06
GTIN	4045197797599
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Bendras ilgis L	150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	10 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	10 mm
Koto dydis	10 mm
Laikiklio ISO kodas	SCACR/L 1010M06
Plokštelės dydis	6 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX7

674248 TX7

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500