

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260015 12/06
GTIN	4045197797803
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	12 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	12 mm
Koto dydis	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Laikiklio ISO kodas	SCACR/L 1212M06
Plokštelės dydis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500