

**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260015 16/06
GTIN	4045197797810
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	16 mm
Koto dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Bendras ilgis L	150 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	16 mm
Laikiklio ISO kodas	SCACR/L 1616M06
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX7

674248 TX7

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500