

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/09mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260015 12/09 |
| GTIN | 4045197797827 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. |
| Plokštelės dydis | 9 mm |
| Laikiklio ISO kodas | SCACR/L 1212M09 |
| Galvutės ilgis L ₁ | 12 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269021 2 |
| Koto dydis | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 12 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Užveržimo varžtas Tipas 2

269021 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500