

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260015 16/09
GTIN	4045197797834
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	SCACR/L 1616M09
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	16 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Koto dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 2
Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Užveržimo varžtas Tipas 2

269021 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500