

Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/07mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260298 12/07
GTIN	4045197797865
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	SDACR/L 1212M07
Bendras ilgis L	150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Plokštelės dydis	7 mm
Koto dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	15 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500