

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Koto dydis	12 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 2
Laikiklio ISO kodas	SDACR/L 1212M11
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	18 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 2

269021 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500