

Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 8/07mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260299 8/07
GTIN	4045197797902
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Laikiklio ISO kodas	SDACR/L 0808M07
Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis L ₁	12,7 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	8 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Koto dydis	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	269021 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX7	674248 TX7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500